




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ ЧАСТИЦ

PAQXOS 7.0 FREE

$x_{10,3}$ = 13.06 мкм $x_{50,3}$ = 21.19 мкм $x_{90,3}$ = 35.10 мкм SMD = 19.82 мкм C_{opt} = 9.07 %
 $x_{16,3}$ = 14.45 мкм $x_{84,3}$ = 31.07 мкм $x_{99,3}$ = 52.55 мкм VMD = 22.92 мкм SY = 98.51 %



ИНТЕГРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

x_o / мкм	Q_3 / %	x_o / мкм	Q_3 / %
4.50	0.00	75.00	99.87
5.50	0.00	90.00	100.00
6.50	0.02	105.00	100.00
7.50	0.13	125.00	100.00
9.00	0.91	150.00	100.00
11.00	3.94	180.00	100.00
13.00	9.73	215.00	100.00
15.50	20.53	255.00	100.00
18.50	36.33	305.00	100.00
21.50	51.60	365.00	100.00
25.00	66.97	435.00	100.00
30.00	82.41	515.00	100.00
37.50	93.58	615.00	100.00
45.00	97.57	735.00	100.00
52.50	99.00	875.00	100.00
62.50	99.62		

ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (LOG.)

x_m / мкм	q_3 lg	x_m / мкм	q_3 lg
1.50	0.000	68.47	0.032
4.97	0.000	82.16	0.016
5.98	0.003	97.21	0.000
6.98	0.017	114.56	0.000
8.22	0.099	136.93	0.000
9.95	0.347	164.32	0.000
11.96	0.798	196.72	0.000
14.20	1.415	234.15	0.000
16.93	2.056	278.88	0.000
19.94	2.339	333.65	0.000
23.18	2.347	398.47	0.000
27.39	1.950	473.31	0.000
33.54	1.152	562.78	0.000
41.08	0.505	672.33	0.000
48.61	0.213	801.95	0.000
57.28	0.082		

ПРИБОР

Анализатор HELOS (H3538) & RODOS/L, R5
Фон 2025-11-13 15:23:06
ПО PAQXOS 7.0

УСЛОВИЯ ЗАПУСКА

Старт Channel 31 $\geq$ 0.1 %
Действ.
Стоп 2 s channel 31 $\leq$ 0.1 % or 30 s real time

МЕТОД ДИСПЕРГИРОВАНИЯ

Давление 2 bar
Вакуум 93 mbar

Дозирование VIBRI
Вибрация 40 %
Высота воронки 1 мм

ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Validation ID

КОММЕНТАРИИ